



## Сапфир-ТТЦ ванны ультразвуковые



Применяется для очистки любых поверхностей от различных видов загрязнений.

**Область применения:** Ювелирная, химическая, электронная, автомобильная промышленности, стоматология, машиностроение, медицина. УЗВ используют для смешивания эмульсий, ускорения химических реакции и т.д.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Варианты исполнения**

Параметр	Значение				
	0,5 ТЦ	0,8 ТЦ	1,3 ТЦ	1,3 / 2 ТТЦ	2,8 ТТЦ
Модель					
Напряжение питания, В	220 (50-60 Гц)				
Рабочая частота генератора, кГц	35				
Объем ванны, л	0,5	0,8	1,3	1,3	2,8
Таймер цифровой, мин	От 1 до 25		От 1 до 99		
Термостат цифровой, °С	Нет		15 - 70		
Потребляемая мощность, Вт	50		180	230	
Мощность генератора, Вт	50			100	
Мощность нагревателей, Вт	Без нагрева		130	110	
Количество излучателей	1			2	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	175x110x200	175x165x180	175x165x220	260x160x250	260x160x250
Габариты емкости (ДхШхВ), мм	140x80x65	150x140x65	150x140x100	240x135x65	240x135x100
Вес, кг	2,355	2,562	2,970	3,772	5,7

Параметр	Значение				
	4,0 ТТЦ	9,5 ТТЦ	12,0 ТТЦ	22,0 ТТЦ	28,0 ТТЦ
Модель					
Напряжение питания, В	220 (50-60 Гц)				
Рабочая частота генератора, кГц	35				
Объем ванны, л	4,0	9,5	12,0	22,0	28,0
Таймер цифровой, мин	От 1 до 99				
Термостат цифровой, °С	15 - 70				
Потребляемая мощность, Вт	280	420		1000	
Мощность генератора, Вт	150	200		550	
Мощность нагревателя, Вт	140	220		450	
Количество излучателей	3	4		11	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	325x175x280	325x265x330	325x265x330	530x330x400	530x330x400
Габариты емкости (ДхШхВ), мм	300x150x100	295x235x150	295x235x200	500x300x150	530x330x400
Вес, кг	5,7	8,3	8,22	14,68	15,2

### **Стандартный комплект поставки:**

- Ультразвуковая ванна.
- Корзина из нержавеющей стали.
- Крышка пластиковая.
- Паспорт.
- Упаковка.