

## БЭ-8 бидистиллятор электрический



Электрический бидистиллятор БЭ-8 предназначен для производства дистиллированной и бидистиллированной воды из исходной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара и получением:

- дистиллята – с температурой в пределах от +70 до +85°С;
- бидистиллята – с температурой не более +40°С.

Качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 при содержании аммиака не более 0,2 мг/л. Давление исходной воды должно быть в пределах от 0,1 до 0,4 МПа.

**ЗАКАЗАТЬ**

### **Области применения**

Производство дистиллированной и бидистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации.

### **Особенности электрического бидистиллятора БЭ-8:**

- Узлы и детали, соприкасающиеся с паром, дистиллированной и бидистиллированной водой, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
- Возможность добавления реагентов в камеру испарения 2-й ступени дистилляции для осуществления вторичной перегонки дистиллята в их присутствии. Реагенты должны быть инертными к нержавеющей стали и поливинилхлоридному пластику.
- Автоматическое отключение электронагревателей при прекращении подачи воды и понижении уровня воды в камерах испарения ниже допустимого.
- Шланг подвода исходной воды, хомуты и трубка слива дистиллята в комплекте.
- Встроенный блок управления.
- Защитные панели предохраняют персонал от контакта с горячими узлами и имеют декоративное значение.
- Автоматическое поддержание количества воды в аквадистилляторе, идущей на испарение.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Качество производимой воды	ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций»
Электропроводность производимой воды	- бидистиллят: 1,0-1,2 мкСм/см - дистиллят: не более 5,0 мкСм/см
Температура производимой воды	- дистиллят: от +70 до +85°С - бидистиллят: не более +40°С
Производительность	- дистиллят: 8,0 (-10%) л/ч - бидистиллят: 8,0 (-10%) л/ч
Питание	переменный трехфазный ток напряжением 380 В (±10%), 50 Гц
Потребляемая мощность	в режиме получения: - дистиллята: 3,0 кВА - бидистиллята: 11,0 кВА
Расход исходной воды (при t воды от +10 до +12°С, при давлении от 0,2 до 0,4 МПа)	в режиме получения: - дистиллята: 60 л/ч - бидистиллята: 165 л/ч
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	680×430×470 мм
Исполнение	Настольное с регулируемым опорами
Масса	30,0 кг
Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи	12 мес

Нагревательные элементы	1-я ступень дистилляции: ТЭН 2,0 кВт 220 В (нержавеющая сталь) – 3 шт 2-я ступень дистилляции: ТЭН 1,8 кВт 220 В (нержавеющая сталь) – 3 шт
Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее	4000
Срок службы, не менее	8 лет

**Стандартный комплект поставки:**

- БЭ-8 бидистиллятор электрический.
- Шланг подвода исходной воды, хомуты и трубка слива дистиллята.
- Эксплуатационная документация.