




Mini-Sampler-PE пробоотборник Buerkle



При использовании пробоотборника MiniSampler отбираемая жидкость контактирует только с всасывающим шлангом и бутылкой для проб. Таким образом, вероятность взаимного загрязнения проб значительно снижается. Сразу же после отбора пробы бутылка закрывается герметичной крышкой с предохранительным кольцом. Одноразовый гибкий всасывающий шланг пробоотборника может быть легко заменен, тем самым гарантируется чистота отобранной пробы.

При необходимости, для отбора каждой пробы можно использовать новый шланг. Малый диаметр шланга (8 мм) и его гибкость позволяет отбирать пробы из мест, недоступных для других пробоотборников.

Принцип действия пробоотборника для жидкостей Mini-Sampler-PE



1. Присоедините шланг и бутылку к насосу.
2. Погрузите шланг в жидкость на нужную глубину.
3. Движениями поршня отберите пробу. Жидкость перетекает непосредственно в бутылку.
4. Отсоедините наполненную бутылку от пробоотборника, закройте и подпишите ее.

Пробоотборник MiniSampler PE

Пробоотборник MiniSampler PE идеален для обычного отбора проб из бочек и канистр. Пробоотборник вместе с принадлежностями поставляется в удобном переносном чемодане. MiniSampler PE может использоваться для отбора проб вязких жидкостей. Пробоотборник не подходит для работы с агрессивными кислотами, поскольку они могут разрушить детали насоса.





Комплект поставки пробоотборника для жидкостей MiniSampler PE:

- вакуумный насос,
- 10 бутылок PE 100 мл,
- всасывающий шланг 6x8 мм PE 10 м,
- 1 устройство для отрезания шланга,
- 1 груз для шланга из нержавеющей стали AISI 304,
- 20 наклеек seal-it для бутылок.

Технические характеристики пробоотборника для жидкостей MiniSampler PE

Описание	Артикул
Чемодан с пробоотборником для жидкостей MiniSampler PE (в сборе)	5305-0100
Бутылка для проб, PE, 100 мл	0340-0100
Бутылка для проб, PE, 250 мл	0340-0250
Бутылка для проб, PE, 500 мл	0340-0500
Бутылка для проб, PE, 1000 мл	0340-1000
Всасывающий шланг, PE, катушка 100 м	8878-0608
Всасывающий шланг, PE, катушка 10 м	8805-0608
Этикетки (лист из 24 наклеек)	5399-0004
Насос MiniSampler	5305-0010
Устройство для отрезания шланга	0006-9506
Переходник для стеклянных бутылок GL 45	5305-0209