

ИОК D/d/L колонка ионно-обменная



Колонки ИОК D/d/L предназначены для загрузки ионно-обменных смол либо фильтрующих материалов.

Области применения

Предварительная подготовка пробы анализируемой воды, в том числе Н-катионирование, получение «сверхчистой» воды, механическое фильтрование.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Прозрачному корпус колонки позволяет визуально оценивать состояние наполнителя.
- Фильтр из нержавеющей стали:
 - o Не засоряется.
 - o Не допускает вымывания смолы.
 - o Обеспечивает линейную скорость истечения не менее 25 м/ч.
- Материал колонки – PLEXIGLAS XT.
- Средний срок службы не менее 10 лет.
- Требования к среде:
 - o Давление рабочей среды - 0,1 МПа.
 - o Температура рабочей среды от +5 до +70°C.

Таблица размеров вариантов исполнения колонок

D, мм	20	30	40	50	60	70	80	90	100
d, мм	16	24	32	44	50	62	72	82	92

Длина L от 100 до 950 мм.

D/d/L – наружный / внутренний диаметр / длина, мм

Стандартный комплект поставки:

- ИОК D/d/L колонка ионно-обменная.
- Техническая документация.