

МД дробилки молотковые лабораторные



Молотковые дробилки МД-3х0,65, МД-3х2, МД-4х3, МД-5х2, МД-7х12 предназначены преимущественно для лабораторного измельчения хрупких и малоабразивных материалов, а так же различных волокнистых материалов, промышленных и бытовых отходов.

Дробилки серии МД могут комплектоваться вентилятором и циклоном.

Заказать

sales@td-automatika.ru



МД-3х0,65

МД-3х2

МД-5х2

Технические характеристики

Наименование	МД-3х0,65	МД-3х2	МД-4х3	МД-5х2	МД-7х12
Наибольший размер кусков измельчаемого материала, мм	30	50	100	100	200
Размеры ротора (ДиаметрхДлина), мм	Ø300х65	Ø300х200	Ø400х300	Ø500х200	Ø700х1200
Размер ячейки решетки, мм	2,5÷10	3÷10	3, 6, 8, 10, 12, 16	5÷50	6, 8, 10, 12, 16
Частота вращения ротора, об/мин	3000	3000	1000	1000/1500 /3000	1420
Номинальная мощность привода, кВт	3,0	4,0	7,5	11	90
Напряжение питающей сети, В	380	380	380	380	380
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	660х580х1200	850х580х715	1220х775х1245	1140х790х1210	2210х2230х1220
Масса, кг	74	160	510	310	3500
Требования к фундаменту	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть*

*Дробилка МД-7х12 должна устанавливаться на подготовленную раму или фундамент, выверенный по уровню. Отклонение от горизонтали не должно превышать 5 мм на 1 м в любую сторону.