

МOM2 прибор для проведения высокоточного измерения сопротивления силовых контактов выключателей, шинных соединений и других звеньев цепи прохождения высокого тока



Прибор **MOM2** служит для проведения высокоточного измерения сопротивления силовых контактов выключателей, шинных соединений и других звеньев цепи прохождения высокого тока. Тестер Megger MOM2 является универсальным, удобным в применении и абсолютно безопасным.

Микроомметр Megger MOM2 применяет ультраконденсатор для генерации высокого выходного тока. Ультраконденсатор может хранить большее количество энергии по сравнению с обычными конденсаторами и обеспечивает очень высокий ток во время разряда, так как обладает очень низким внутренним сопротивлением. Микроомметр MOM2 может применяться в любом месте, чтобы

провести измерения низкого сопротивления с большой точностью.

Тестер MOM2 выполняет проведение измерений в соответствии с методикой DualGround, т. е. проводит быстрое и точное измерение объектов, заземленных с обеих сторон.

Сферы применения микрометра MOM2:

- Измерение сопротивления контактов выключателей любого уровня напряжения и присоединений к выключателю;
- Тестирование шинных соединений;
- Тестирование любых звеньев цепи протекания высокого тока: коммутаторы, разъединители, подключение к защитному заземлению, места сварки, предохранители, кабели.

Особенности прибора MOM2:

- Измерение тока до 220 А;
- Простота использования;
- Безопасность работы;
- Питание от аккумуляторов;
- Вес прибора всего 1 кг;
- Встроенная память;
- Проведение полного тестирования без необходимости перезарядки;
- Проведение измерений по методу DualGround;
- Управление на расстоянии через Bluetooth;
- Сохранение до 190 результатов тестирования;
- Прочный дизайн;
- Возможность работы в сложных полевых условиях;
- В комплекте - прочный резиновый чехол;
- Соответствие стандартам IEEE и IEC.

Тестер MOM2 может использоваться для выполнения самых разных задач.

Стандартная комплектация микроомметра MOM2:

- Микроомметр MOM2;
- Кейс для транспортировки;
- Зарядное устройство;
- Щупы Кельвина с кабелями;
- Зажимы Кельвина с кабелями;
- Резиновый чехол;
- Ремень;
- Крепление для ремня;
- ПО MOM2 Win.