

DT-130 термометр контактный



Контактный термометр DT-130 с измерительным щупом обеспечивает быстрый отклик (2 сек), лабораторную точность и низкую погрешность измерений для всего диапазона температур. Оснащен защитным чехлом.

ЗАКАЗАТЬ

Технические характеристики

| Параметры | Значения |
|---|----------------------------|
| Температурный диапазон | -40...+250°C (-40...482°F) |
| Единица измерения (разрешение ж/к дисплея термометра) | 0,1° |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, в диапазоне от -40...+100 °С включительно | ±2,0°C |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне свыше +100...+200°C | ±2,0% |
| Быстродействие | 2 секунды |
| Элемент питания | LR44 (1,5В) |
| Габаритные размеры, мм, не более: - датчик температуры (диаметр x длина) - электронный блок (длина x высота x ширина) | Ø4x117 40x27x28 |
| Масса, г, не более | 19,1 |

Порядок работы

Перед началом работы с термометром DT-130 необходимо снять защитный чехол, нажать кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.) и разместить измерительный щуп (не менее, чем на половину своей длины) в измеряемой среде. При включении термометра на ЖК-экране отображается значение «-0,0°C» или «32,0°F» в течение 2 секунд. Затем на экране появляется текущее значение температуры. Для увеличения реального срока службы элемента питания термометр автоматически выключается примерно через 20 минут.