Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

<u>Бета-2М-1 счетчик Гейгера-Мюллера для регистрации гамма-излучения</u>



торговый дом


АВТОМАТИКА

Счетчик Гейгера-Мюллера Бета-2М-1 предназначен для работы в различных дозиметрических и радиометрических устройствах.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение начала счёта	305 B max
Рабочее напряжение	400 B
Протяжённость плато	350-550 B
Наклон плато	0,25 % / B max
Чувствительность к ⁶⁰ Со	160-240 имп / мкР
Межэлектродная ёмкость	17,0 пФ
Собственный фон в свинцовой камере 50 мм	1,0 имп / с max
Рабочий диапазон температур	-50+60 °C
Наработка	1×10 ¹⁰ имп
Macca	39 г

Габаритный чертеж



Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Зависимость скорости счета от мощности экспозиционной дозы ⁶⁰Co




Схема подключения счетчика

торговый дом

АВТОМАТИКА

